


2x6 Radial Flow SuperPhobic® 제품 사양




주의: 도면상 모든 수치는 일반적인 값입니다

카트리지 특성	
카트리지 형태	무 배플 방사 흐름
액체 처리 유량	100 ml/min – 1 liter/min (0.03 – 0.26 gpm) 액체는 셀사이드로 흘러야만 한다
분리막 / 포팅제	폴리올레핀 / 폴리에틸렌
분리막 표면적 (대표값)	0.50 m ² (5.4 ft ²)
통측 최대 운전 온도 및 압력 (루멘사이드에 50 mm 바큘)	25°C, 4.2 kg/cm ² (4.1 bar) 50°C, 1.1 kg/cm ² (1.03 bar) (77°F, 60 psig) (122°F, 15 psig)
마중물 량 (Priming Volume)	
통측(액체 유.출입부)	80 ml
하우징 특성	
소재	폴리올레핀
홀랜지 연결	
통측(액체 유.출입부)	1/4 inch NPT 피메일
중공사막 내부측	1/4 inch NPT 피메일
중량	
건조시 (카트리지 와 하우징)	0.17 kg (0.37 lbs.)
액체가 가득할 때(셀사이드)	0.25 kg (0.55 lbs.)
선적중량	0.32 kg (0.70 lbs.)


제품 자료에 명기된 제반 사항을 준수하시고 대기온도에서 사용하실 경우, 2006년 이후에 생산된 2 x 6 슈퍼포빅 콘택터의 모든 부품은 CFR 의 21항에 명기된 모든 FDA 규범에 적합합니다.

2x6 SuperPhobic® 제품 사양



카트리지 물성		
특성	특성	특성
탈산소 특성	통측 물 유량: 500ml/min, 20°C (68°F) 통측 물 유량: 50 토르 바큘	최소72%
압력강하	통측 물 유량: 500ml/min, 20°C	최대0.6

작동조건: 25°C 에 50 토르 바큘



이 제품은 그 용도에 익숙한 사람만 사용하십시오. 서술된 제한규정 내에서만 보전이 가능합니다. 모든 판매는 판매자의 기간과 조건에 따릅니다. 구매자는 이 제품에 관련된 환경보호, 건강, 안전은 물론 사용의 적합성 및 적당성등에 모든 책임이 있습니다. 판매자는 사전 공지 없이 이 서류를 개정할 수 있습니다. 최신 정보를 국내 대리점을 통하여 확인 바랍니다. 여기서 공지된 내용은 매우 정확합니다. 그러나, 판매자나 어떤 대리점도 여기에 공지된 내용에 대한 정확성이나 완전성에 대한 책임은 없습니다. 특히, 트레이드마크, 혹은 카피라이트의 침해등에 대한 판단 또는 물질의 적합성에 대한 판단 등은 전적으로 사용자의 책임입니다. 사용자는 독자적인 조사를 통하여 이 물질이 안전하게 사용가능함을 확인 하여야만 합니다. 당사는 어떤 위험요소에 대하여 언급하였을지라도, 그러나 실제하는 모든 위험에 대하여 보증할 수는 없습니다.

Liqui-Cel, Celgard, SuperPhobic 그리고 MiniModule은 트레이드마크로 등재되어 있으며, NB는 Membrana-Charlotte, A division of Celgard, LLC의 트레이드마크입니다. 또한 여기서 언급된 어떠한것도 판매자나 다른이의 특허, 트레이드마크 혹은 카피라이트에 침해되는 어떠한 정보나 조연으로 사용될 수는 없습니다.

당사 제품에 대한 최신 정보를 알기 위하여는, 당사 홈페이지의 영어 버전을 참조 바랍니다. 영어 서류가 참조할 수 있는 가장 정확한 것입니다.

©2008 Membrana - Charlotte A Division of Celgard, LLC

(D82_Rev10_04-08 2x6 SP)



Membrana - Charlotte
A Division of Celgard, LLC
13800 South Lakes Drive
Charlotte, North Carolina 28273
USA
Phone: (704) 587 8888
(800) 235 4273
Fax: (704) 587 8585

Membrana GmbH
Oehder Strasse 28
42289 Wuppertal
Germany
Phone: +49 202 6099 - 658
Phone: +49 6126 2260 - 41
Fax: +49 202 6099 - 750

Japan Office
Shinjuku Mitsui Building, 27F
1-1, Nishishinjuku 2-chome
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0427
Japan
Phone: 81 3 5324 3361
Fax: 81 3 5324 3369

MEMBRANA
Underlining Performance

www.liqui-cel.com

A **POLYFORE** Company